


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.150

Systemchassis 23 x 64 mm

Staat: 9-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.150 - Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.



Funcities

| | |
|---------------------------|--|
| Bestelnr. | VX 8617.150 |
| Product omschrijving | Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten. |
| Voordelen | Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten Systeemboring aan alle vier de zijden Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwmogelijkheden VX | In kasten met een breedte/diepte van 1000 mm, op het binnenste montageniveau |
| Inbouwmogelijkheden VX SE | In kasten met een breedte van 1000 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit |

Functies

| | |
|---------------------------------------|--|
| Inbouwmogelijkheden AX | In behuizingen met een breedte/hoogte van 1000 mm, in combinatie met de rail voor interieuroopbouw AX en de bodemrail voor AX |
| Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal | In kasten/behuizingen met een breedte/hoogte van 1000 mm, in combinatie met de bodemrail |
| Inbouwmogelijkheden VX-sokkel | In sokkels met een breedte/diepte van 1000 mm aan de sokkelplinten, in combinatie met sokkelhoekprofiel In sokkels met een breedte 1100 mm bij montage aan de sokkelhoekstukken |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 1.000 mm |
| Geschikt voor | Sokkelsysteem VX |
| Leveringseenheid | 4 st. |
| Nettogewicht | 4,12 kg |
| Brutogewicht | 4,22 kg |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Product omschrijving | VX-systeemchassis 23 x 64 mm, voor intern montageniveau, voor B/H/D: 1000 mm |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------------|
| Verklaringen | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|