


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.560 Deelmontageplaten

Staat: 15-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.560 - Deelmontageplaten voor VX, VX SE, PC, IW

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen

Functies

| | |
|------------------------------|--|
| Bestelnr. | VX 8617.560 |
| Product omschrijving | Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen. |
| Materiaal | Plaatstaal, 2,5 mm |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Geschikt voor deurbreedte | 800 mm |
| Inbouwmogelijkheden | De inbouw kan naar keuze staand als verticaal montagevlak of liggend als horizontaal legbord plaatsvinden De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats Bij naar voren verplaatste opbouw vindt de bevestiging via systeemchassis op een willekeurige plek in de kast plaats Bij een getrapte inbouw van deelmontageplaten achter elkaar kunnen deze voor een snelle toegang tot de erachter liggende niveaus met behulp van de scharnierbevestiging 8617.650 zwenkbaar worden uitgevoerd. |
| Opmerking | Voor inbouw in een VX SE, PC, IW is bovendien de adapterrail VX nodig |
| Afmetingen | Breedte: 700 mm Diepte: 300 mm |
| Geschikt voor behuizingstype | VX VX SE PC |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX VX SE PC Breedte: = 400 mm = 800 mm Diepte: = 400 mm = 800 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 5,576 kg |
| Brutogewicht | 5,78 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 22 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| Product omschrijving | VX-deelmontageplaat, afmetingen: 700 x 300 mm |
