

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8826.500

## Aanbouwkasten TS 8

Staat: 2-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8826.500 - Aanbouwkasten TS 8

Het aanbouwsysteem TS 8 van plaatstaal biedt dankzij het symmetrische profiel in zowel de breedte als de diepte een duidelijke winst aan ruimte en een eenvoudige interieuropbouw. Hierdoor is de koppelbaarheid rondom eveneens gegarandeerd. Daarnaast zorgen de geïntegreerde, automatische potentiaalvereffening van alle vlakke onderdelen en de drievoudige oppervlaktebehandeling voor optimale veiligheid.



## Functies

Bestelnr.	TS 8826.500
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035

# Funcities

---

Levering	Kastframe Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Achterwand 4 hijsogen Sluiting: 3 mm dubbelbaard Bodemplaten Montageplaat TS montagerails 18 x 38 mm 2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 600 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	699 mm x 2.096 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
IK-code	IK09
Aantal deuren	1
2 supportstrips in depth	Ja
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	132,2 kg
Brutogewicht	138 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

# Funcities

---

Product omschrijving	TS 8 Aanbouwkast, met 1 deur en montageplaat, 800x2200x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
----------------------	---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---

---

Certificaten	Oppervlak
--------------	-----------

---

Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	--