

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.120

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 30-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.120 - Aanbouwkasten VX25 Basiskast met zichtdeur

De basiskast VX met zichtdeur voor industriële toepassingen: Kastframe met zichtdeur aan de voorzijde, deur achter, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.



## Functies

|           |  |
|-----------|--|
| Bestelnr. | VX 8840.120  |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm<br>Dak: plaatstaal, 1,5 mm<br>Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm<br>Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm<br>Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak  |
| Kleur     | RAL 7035   |
| Levering  | Kastframe<br>Zichtdeur voor (180°)<br>Plaatstalen deur achter (130°)<br>Sluiting voor en achter: 3 mm dubbelbaard<br>Dakplaat<br>Bodemplaat                                |

# Functies

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Afmetingen                         | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 600 mm  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55  |
| Beschermklasse NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Typekeuring volgens UL 50E         | Type 1<br>Type 12  |
| IK-code                            | IK08   |
| Basismateriaal                     | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid                   | 1 st.  |
| Nettogewicht                       | 69,3 kg  |
| Brutogewicht                       | 71 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 174,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse           | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer                 | 94032080   |
| ETIM 9                             | EC000261   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Product omschrijving               | VX Kast 600x2000x600 1 Zichtdeur z 1MPL  |

# Goedkeuringen

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)  |
| Certificaten  | Oppervlak   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |