


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9682.352**

**Frontplaat, onder, geventileerd**

Staat: 4-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9682.352 - Frontplaat, onder, geventileerd voor VX

Als onderste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.



## Functies

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Bestelnr.               | VX 9682.352  |
| Uitvoering              | met ventilatieopeningen  |
| Product omschrijving    | Als onderste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven. |
| Materiaal               | Plaatstaal, 1,5 mm   |
| Oppervlak               | Structuurlak   |
| Kleur                   | RAL 7035   |
| Levering                | Frontplint<br>Verdeelprofiel<br>Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Opmerking               | Wordt de frontplaat IP 2X gebruikt, dan dient voor de ventilatie aan de bovenzijde een dakplaat met beschermklasse IP 2X te worden geselecteerd  |
| Afmetingen              | Hoogte: 300 mm   |
| Geschikt voor           | Breedte: = 1.200 mm  |
| Leveringseenheid        | 1 st.  |
| Nettogewicht            | 4,9 kg   |
| Brutogewicht            | 5,2 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 15,2 kg CO2 eq (Cat B)   |

# Funcities

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 83024200   |
| ETIM 9                   | EC000456   |
| ECLASS 8.0               | 27142423   |
| Product omschrijving     | VX Frontplaat, onder, geventileerd, voor kastbreedte 1200 mm, H=300 mm, plaatstaal, RAL 7035                             |

# Goedkeuringen

---

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|--------------------------------|