

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.730 CB-apparatenadapters

Staat: 5-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.730 - CB-apparatenadapters 3-polig

CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.



Funcities

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9345.730 |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Flexibar Glijmoeren |
| Nominale stroom max. | 400 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7 |
| Afgaande aansluiting | onder |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Opmerking | Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Aantal polen | 3-polig |
| Afmetingen | Breedte: 140 mm Hoogte: 345 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |

Functies

| | |
|----------------------------------|--|
| Geschikt voor fabrikanten (type) | Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400) |
| Toelatingen | UL |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,831 kg |
| Brutogewicht | 2,963 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 1,533 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV CB-apparatenadapter, 400A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexiblar, onderaansluiting |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |