

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9346.000

# NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 10-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.000 - NH-zekeringlastscheiderstrook



## Functies

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr.                         | SV 9346.000   |
| Materiaal                         | Glasvezelversterkt polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0<br>Contactbanen: verzilverd hardkoper |
| Kleur                             | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7001<br>Handgreep: RAL 7016                                    |
| Levering                          | 3 bevestigingshaken   |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm   |
| Afgaande aansluiting              | boven/onder   |
| Aansluiting (elektrisch)          | frameklem   |
| Nominale stroom max.              | 160 A   |
| Nominale spanning                 | 690 V, 3~   |
| Voor NH-grootte                   | 00  |
| Test specification                | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)  |
| Afmetingen                        | Breedte: 50 mm<br>Hoogte: 400 mm  |
| Aansluiting van ronde aders       | 2,5 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| Geschikt voor railkoper           | Hoogte: 5, 10 mm  |

## Funcities

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Aantal polen             | 3-polig  |
| Doorsnede ronde ader     | 2,5 - 95 mm <sup>2</sup>   |
| Leveringseenheid         | 1 st.  |
| Nettogewicht             | 1,1 kg   |
| Brutogewicht             | 1,3 kg   |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,75   |
| Douanetariefnummer       | 85369095   |
| ETIM 9                   | EC001046   |
| ECLASS 8.0               | 27371402   |
| Product omschrijving     | SV NH-Zekeringlastscheider, DIN00, 160A, 3-polig, hartmaat 60 mm, frameklem, 95mm <sup>2</sup> , 690V, 50x400 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035 |

## Goedkeuringen

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |