

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1019.000

## Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Stat: 01.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1019.000 - Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.



## Funksjoner

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Art.nr                          | AX 1019.000   |
| Materiale                       | Skap: i rustfritt stål<br>Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt<br>Montasjeplate: Stålplate<br>Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Overflate                       | Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm<br>Montasjeplate: forsinket   |
| Leveringsomfang                 | Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130°<br>Montasjeplate<br>Lås: 3 mm splittlås  |
| Kapslingsgrad NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55   |
| Typeklassifisering iht. UL 50E  | Type 1<br>Type 12   |
| IK-kode                         | IK10  |
| Dimensjoner                     | Bredde: 1.000 mm<br>Høyde: 1.200 mm<br>Dybde: 300 mm  |
| Materialtykkelse dør            | 2 mm  |

# Funksjoner

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Materialtykkelse kapslinger    | 1,5 mm  |
| Materialtykkelse montasjeplate | 2,5 mm  |
| Mål montasjeplate (B x H)      | 945 mm x 1.175 mm   |
| Antall dører                   | 2   |
| Lås                            | Utførelse lås: 3-punkts låssystem<br>Antall låser: 1<br>Låsinnsetts: 3 mm splittlås<br>Material lock: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) |
| Grunnmateriale                 | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)  |
| Pakkeenhet                     | 1 stk.  |
| Nettovekt                      | 71,4 kg   |
| Bruttovekt                     | 78 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 242,98  |
| Tolltariffnummer               | 94032080  |
| ETIM 9                         | EC000261  |
| ETIM 8                         | EC000261  |
| ECLASS 8.0                     | 27180101  |
| Produktbeskrivelse             | KX Kompaktapparatskap, BHD: 1000x1200x300 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, doble dører, med 3-punkts låssystem             |

# Godkjenninger

|               |  |
|---------------|--|
| Godkjenninger | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>PCF-declaration                           |