

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1317.600

Kompaktapparatskap HD, én dør

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1317.600 - Kompaktapparatskap HD, én dør

Kapslingsløsning tilpasset kravene til næringsmiddelindustrien. Takvinkel på 30°. Med den blå fargen kan pakningen tydelig skilles fra næringsmidler



Funksjoner

| | |
|-----------------|---|
| Art.nr | HD 1317.600 |
| Utførelse | Hygienic Design-kapsling |
| Produktendring | Kompaktapparatskapet HD, éndørs får fra juni 2020 den nye montasjeplaten til kompaktapparatskapet AX. |
| Materiale | Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Montasjeplate: Ståplate Låsinnsetts HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 |
| Overflate | Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010) |
| Leveringsomfang | Helt tett kapsling Dør med innstukket pakning Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Montasjeplate |
| Dimensjoner | Bredde: 810 mm Høyde foran: 1.250 mm Høyde bak: 1.421 mm Dybde: 300 mm |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|---|
| Mål montasjeplate (B x H) | 745 mm x 1.175 mm |
| Døråpningsvinkel | 125° |
| Antall låser | 2 |
| IK-kode | IK08 |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 68,87 kg |
| Bruttovekt | 71 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | HD Kompaktapparatskap, BHD: 810x1250(H1)x1421(H2)x300 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, med dørhengsling og pakning silikon |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration |
