

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1448.500 Plastskap KS

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1448.500 - Plastskap KS

Veggkapsling og dør i glassfiberforsterket, umettet polyester, med montasjeplate. Valgfritt med eller uten dør med vindu. Kapslingsgrad IP 56, hhv. IP 66. Trinnløs dybdejustering av montasjeplaten på grunn av flere montasjenivåer i kapslingen. Fleksibel innvendig dørutbygging på grunn av innpressingsmuttere i døren. Glassfiberforsterket plast gir høy stabilitet.



Funksjoner

Art.nr	KS 1448.500
Utførelse	med vindu
Materiale	Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Vindu: Akrylglass, 3,0 mm gummiklemmeprofil helt rundt
Overflate	Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast Montasjeplate: forsinket
Farge	Iht. RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsett Montasjeplate Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regneskyttelseslist Sideinnpressede C-profiler for trinnløs dybdejustering av montasjeplatene. Vindu i døren

Funksjoner

Henvisning	Ved langvarig påvirkning fra UV-stråler (sollys) sammen med vind og regn kan overflaten bli påvirket optisk. For beskyttelse av de innebygde elektriske komponentene er ikke dette noen ulempe. Hvis skapene ikke kan beskyttes mot UV-stråling, anbefaler vi å lakkere disse med en PUR-lakk. Tillatt omgivelsestemperatur -30 °C... +75 °C.
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 56
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 400 mm Dybde: 200 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)	345 mm x 350 mm
Antall dører	1
Valgfri dørhengsling	Ja
Antall låser	2
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås
With viewing window	Ja
Grunnmateriale	Plast
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	7,454 kg
Bruttvekt	7,846 kg
Tolltariffnummer	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KS Plastskap, BHD: 400x400x200 mm, glassfiberforsterket umettet polyester, inkludert montasjeplate, med dør, vindu i døren

Godkjenninger

Godkjenninger

Bureau Veritas
TÜV

Forklaringer

Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK