

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1454.000 Plastskap AX

Stat: 09.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1454.000 - Plastskap AX med vindu

AX plastskap med vindu er optimalt egnet for bruk i krevende områder. En rekke festehylser i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner.



Funksjoner

Art.nr	AX 1454.000
Utførelse	med vindu
Materiale	Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Vindu: Polykarbonat Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Halogenfri
Overflate	Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast Montasjeplate: forsinket
Farge	Iht. RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet dør med vindu, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsett Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Montasjeplate Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regnbeskyttelseslist

Funksjoner

Henvisning	For bruk under langvarig eksponering for UV-stråling (sollys) og regn, anbefaler vi å lakkere overflaten med en PUR-lakk for å unngå visuell forringelse av overflaten. Pris og leveringstid på forespørsel.
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 56
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Kapslingsklasse	II (ved 1000 V AC)
IK-kode	IK09
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 500 mm Dybde: 300 mm
Materialtykkelse montasjeplate	3 mm
Mål montasjeplate (B x H)	405 mm x 425 mm
Døråpningsvinkel	130°
Antall låser	2
With viewing window	Ja
Grunnmateriale	Plast
Normer	Oppfyller F1 Outdoor-Rating (utendørs klassifisering) iht. UL 746C
Montasjetips	For å feste komponenter i kapslingen trengs skruene for innvendig utbygging Med universalvinkelen kan komponentene festes i 25 mm hullraster, f.eks. systemchassis
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	13,9 kg
Bruttovekt	15,08 kg
Tolltariffnummer	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	Plast-apparatskap AX, B×H×D: 500x500x300 mm, med vindu

Godkjenninger

Godkjenninger	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Negative Certificate Overflate Kapslingsgrad
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
