

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1577.000

E-boks KX, stålplate

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1577.000 - E-boks KX, stålplate

Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.



Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | KX 1577.000 |
| Produktbeskrivelse | Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. |
| Materiale | Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt |
| Overflate | Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skap med dør Montasjeplate Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts 180°-hengsel |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensjoner | Bredde: 300 mm Høyde: 400 mm Dybde: 155 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 275 mm x 385 mm |
| Materialtykkelse kapslinger | 1,25 mm |
| Materialtykkelse dør | 1,25 mm |
| Materialtykkelse montasjeplate | 2 mm |
| Lås | Antall låser: 1 |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 6,86 kg |
| Bruttovekt | 6,98 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 24,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KX E-boks, BHD: 300x400x155 mm, stålplate, med montasjeplate, med dør |

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Sertifikater

Kapslingsgrad

Forklaringer

Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
PCF-declaration