


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2370.550 LED blinkende lys

Stat: 22.11.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2370.550 - LED blinkende lys for signalsøyler, modulære

Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikke, antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.

## Funksjoner

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr                          | SZ 2370.550                                                                                                                                                                                                                      |
| Utførelse                       | LED blinkende lys                                                                                                                                                                                                                |
| Produktbeskrivelse              | Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikk. Antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.                                                                                                                     |
| Fordeler                        | Enkel montering og kobling med bajonettlås.<br>Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning.<br>Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger.<br>Blink- og blitslyselement inkl. lys, kan brukes direkte. |
| Virkemåte                       | En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate                                                                                                                 |
| Materiale                       | Kapsling av polyamid<br>Kalotter: transparent polykarbonat                                                                                                                                                                       |
| Farge                           | Rød                                                                                                                                                                                                                              |
| Diameter mm                     | 70 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Merkestøtspenning fase mot fase | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                                        |
| Merkeisolasjonsspenning         | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensjoner                     | Høyde: 56 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 54, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe                                                                                                                                                                       |
| Måledriftsspenning              | 230 V                                                                                                                                                                                                                            |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettovekt                       | 0.08                                                                                                                                                                                                                             |
| Bruttovekt                      | 0.083                                                                                                                                                                                                                            |
| Tolltariffnummer                | 94054990                                                                                                                                                                                                                         |

## Funksjoner

---

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177656505 |
| ECLASS 8.0 | 27371220      |

---

## Godkjenninger

---

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|---------------|--------------------------|

---