

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.010 Trykknappboks

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.010 - Trykknappboks Rustfritt stål

Tastaturkapsling i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), med tastaturutsparinger Ø 22,5 mm.  
Kapslingsklasse IP 66.

## Funksjoner

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Art.nr                          | SM 2384.010   |
| Materiale                       | Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)<br>Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt |
| Overflate                       | Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240  |
| Leveringsomfang                 | Kapsling med deksel<br>Hurtiglås inkl. plasthylser  |
| Protection category NEMA        | NEMA 4X   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66   |
| IK-kode                         | IK08  |
| Dimensjoner                     | Bredde: 100 mm<br>Høyde: 100 mm<br>Dybde: 90 mm   |
| Materialtykkelse deksel         | 1,25 mm   |
| Materialtykkelse kapslinger     | 1,25 mm   |
| Rastermål                       | 60 mm   |
| Utsparinger (antall x Ø)        | 1 x 22,5 mm   |
| Lås                             | Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser<br>Antall låser: 2   |
| Kabelinnføring (antall x Ø)     | 1   |
| Antall metriske svekkinger      | 1   |
| Grunnmateriale                  | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)  |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.  |
| Nettvekt                        | 0,68 kg   |

# Funksjoner

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Bruttovekt              | 0,72 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,64   |
| Tolltariffnummer        | 84879090   |
| ETIM 9                  | EC000261   |
| ETIM 8                  | EC000261   |
| ECLASS 8.0              | 27180101   |
| Produktbeskrivelse      | SM Tastaturkapsling, BHD: 100x100x90 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, 1 switch cut-out |

# Godkjenninger

---

|              |  |
|--------------|--|
| Forklaringer | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK<br>PCF-declaration |
|--------------|--|