

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.780 Apparaatadapters

Staat: 28-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.780 - Apparaatadapters schroefbevestiging

Voor vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Voor railsystemen met 185 mm hartafstand.

Functies

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9677.780 |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Flexibar |
| Voor railsystemen met hartafstand | 185 mm |
| Afgaande aansluiting | onder |
| Installation type | Schroefbevestiging |
| Aantal polen | 3-polig |
| Nominale stroom max. | 630 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Opmerking | Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde Voor bevestiging op geperforeerde rails. Let erop dat er binnen het bereik van het apparaat geen afdekprofiel wordt gemonteerd. |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm Hoogte: 585 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 10 mm |
| Geschikt voor fabrikanten (type) | ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4) |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Nettogewicht | 5,92 kg |
| Brutogewicht | 6,32 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 3,652 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV CB-apparatenadapter, 630A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, inclusief flexibar, met schroefbevestiging, onderaansluiting |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |