

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 9792.065 Outdoor-behuizing

Staat: 7-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 9792.065 - Outdoor-behuizing voor wandkasten AX

Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen, bestaande uit omkapseling, achterwand, bodem en insteekdeur. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.



## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | AX 9792.065   |
| Product omschrijving | Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.    |
| Voordelen            | Behuizing voor AX wand-/vloerkasten, voor toepassing in het outdoor-bereik<br>Voor het realiseren van een kast-in-kast-concept<br>Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de kast |
| Materiaal            | aluminium AlMg3   |
| Oppervlak            | Poedercoating   |
| Levering             | Montagerails voor wandbevestiging<br>Borstelstrip<br>Trapvormige nippel M25<br>Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk<br>Incl. aardings- bevestigingsmateriaal   |

# Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Opmerking            | Afhankelijk van de toepassing/omgeving kan in de omkapseling een plaatstalen of roestvaststalen kast worden ingebouwd |
| Afmetingen           | Breedte: 621 mm<br>Hoogte: 650 mm<br>Diepte: 308 mm   |
| Geschikt voor        | Behuizingstype: AX<br>Breedte: = 500 mm<br>Hoogte: = 500 mm<br>Diepte: = 210 mm                                       |
| Leveringseenheid     | 1 st.   |
| Nettogewicht         | 15,6 kg   |
| Brutogewicht         | 16,2 kg   |
| Douanetariefnummer   | 94032080  |
| ETIM 9               | EC000261  |
| ECLASS 8.0           | 27180101  |
| Product omschrijving | AX Outdoor behuizing 621x650x308 mm   |