

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1301.000

## E-boks KX

Stat: 18.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1301.000 - E-boks KX Rustfritt stål

E-Boks KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.



## Funksjoner

Art.nr	KX 1301.000
Produktbeskrivelse	Veggskapet KX, E-Box KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.
Materiale	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180 Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Montasjeplate Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 200 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm
Mål montasjeplate (B x H)	175 mm x 275 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Lås	Antall låser: 1 Material lock: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,88 kg
Bruttovekt	3,889 kg
Tolltariffnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	E-boks KX, BHD: 200x300x155 mm, rustfritt stål 1.4404, med montasjeplate, en-dørs, med eksklusivlås

# Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring