

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

E-boks KX

Stat: 06.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1588.000 - E-boks KX Rustfritt stål

E-Boks KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.



Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Art.nr | KX 1588.000 |
| Produktbeskrivelse | Veggskapet KX, E-Box KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet. |
| Materiale | Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Overflate | Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180 Montasjeplate: forsinket |
| Leveringsomfang | Montasjeplate Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 65 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |

Funksjoner

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensjoner | Bredde: 380 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 365 mm x 275 mm |
| Materialtykkelse kapslinger | 1,25 mm |
| Materialtykkelse dør | 1,25 mm |
| Lås | Antall låser: 1 |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 6,4 kg |
| Bruttovekt | 6,5 kg |
| Tolltariffnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KX E-boks, BHD: 380x300x155 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, med eksklusivlås |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |