

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1611.000

# Buskapsling KX, stålplate, med Mini-eksklusivlås

Stat: 28.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1611.000 - Buskapsling KX, stålplate, med Mini-eksklusivlås

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.



## Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Art.nr                          | KX 1611.000  |
| Utførelse                       | med vindu  |
| Materiale                       | Skap: Stålplate<br>Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt<br>Vindu: Polykarbonat, 4 mm |
| Overflate                       | Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk  |
| Farge                           | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                 | Kapsling med hengslet deksel<br>Vindu i dekslet<br>Mini-eksklusivlåser                                     |
| Protection category NEMA        | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 65  |
| Typeklassifisering iht. UL 50E  | Type 1<br>Type 12  |
| IK-kode                         | IK08   |

# Funksjoner

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Dimensjoner                    | Bredde: 400 mm<br>Høyde: 300 mm<br>Dybde: 155 mm   |
| Materialtykkelse deksel        | 1,25 mm  |
| Materialtykkelse kapslinger    | 1,25 mm  |
| Grunnmateriale                 | Stålplate  |
| Pakkeenhet                     | 1 stk.   |
| Nettovekt                      | 4,78 kg  |
| Bruttovekt                     | 5 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 38,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer               | 84879059   |
| ETIM 9                         | EC000261   |
| ETIM 8                         | EC000261   |
| ECLASS 8.0                     | 27180101   |
| Produktbeskrivelse             | KX Buskapsling, BHD: 400x300x155 mm, stålplate, med hel gulv, med hengslet deksel og vindu               |

# Godkjenninger

|               |  |
|---------------|--|
| Godkjenninger | Bureau Veritas<br>C-UL<br>DNV<br>Lloyds Register                                   |
| Forklaringer  | Produsenterklæring<br>Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK<br>PCF-declaration |