

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3307.740

Klima-kjølemodul Blue e

Stat: 21.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3307.740 - Klima-kjølemodul Blue e Kjøleeffekt 1,50 - 2,50 kW

Klimamoduler for klimadører. Kjøleeffekt fra 1500 til 2500 W.



Funksjoner

Art.nr	SK 3307.740
Produktbeskrivelse	Alle kjølemoduler kan kombineres individuelt med alle klimadører. Kjølemodulene har den energieffektive Blue e-teknologien med integrert e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting som standard.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Kjølemodul forberedt for montering i klimadør Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest)
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 2,5 A Ved 60 Hz: 2,7 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 8,5 A Ved 60 Hz: 9,2 A
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35	0,92 kW/1,13 kW
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50	1,05 kW/1,25 kW

Funksjoner

Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Ved 60 Hz	2,7 A
Henvisning	For effektiv drift behøves en sokkel som er 100 eller 200 mm høy
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 1.100 m ³ /h Innvendig kretsløp: 600 m ³ /h
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R-513A Mengde: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 ekvivalent (CO2e): 0,44 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,65 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,03 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,05 kW
Måledriftsspenning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	60 kg
Bruttovekt	66 kg
Tolltariffnummer	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivelse	SK Klima-modulkonsept, Blue e kjølemodul, 1,60/1,65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Forklaringer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - F-gas regulation