

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.130

## Wire Station WS 540

Stat: 03.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Mobil kablingsvogn, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.

## Funksjoner

Art.nr	AS 4051.130
Utførelse	Basic Edition
Produktbeskrivelse	Mobil kablingsarbeidsplass, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.
Fordeler	Elektrisk justerbart bord for optimal arbeidshøyde, kan stilles inn mellom 710 – 1250 mm Multipleks-arbeidsplate, kan vaskes og er ripefast Ideell løsning i forbindelse med avkortings- og krympeautomatene samt bruk av ferdigmonterte ledninger via Wire Terminal Integrert målelist for rask måling for hånd Forberedt for feste av skjerm for behandling av ledningene med Eplan Smart Wiring Kan også utvides med avlastningshyller for ledningsesker, ledningsruller samt holder for verktøy og smådeler Kan brukes fleksibelt i verkstedet på grunn av gummibelagte løpehjul Skuff med innlegg forberedt for verktøy

# Funksjoner

---

Leveringsomfang	Kablingsbord med elektrisk høydejustering Tilkoblingskabel 7 m Stikkontaktlist 7-dobbel, med vippebryter 1 Wire Station WS 540 2 avlastningshyller 1 arbeidslys, LED 2 festestag, vertikalt 1 boksholder 2 adaptervinkler 1 universell oppbevaringsskål 1 stikkontaktlist, 5 uttak 1 avfallsbeholder 4 ledningspakkeholder, venstre 4 ledningspakkeholdere, høyre 1 ledningsringholder, venstre 1 ledningsringholder, høyre
Montasjetips	Festestaget, vertikalt, best.nr. 4051.106, er påkrevd for tilbehør som f.eks. boksholder, tidsskriftholder osv.
Inngangsspenning	230 V AC, 50 Hz
Arbeidshøyde	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Ja
Anvendelsesområder	For manuell konfeksjonering
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	157 kg
Bruttovekt	218,3 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

---

# Funksjoner

---

## Produktbeskrivelse

Mobil kablingsvogn, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler. Denne versjonen er også utstyrt med oppbevaringsmuligheter for ledningspakker og ledningsruller, samt arbeidslys og stikkontaktlist. Skuffuttrekket med skyggeplate sørger for en ryddig arbeidsstasjon med forhåndsutstansede oppbevaringsrom.

# Godkjenninger

---

## Forklaringer

## Samsvarserklæring