

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000 Montasjestag

Stat: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.



Funksjoner

Art.nr	TS 4309.000
Produktbeskrivelse	For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data	Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	390 mm
Passer til dørbredde	500 mm
Monteringsmuligheter VX	In door width 500 mm
Montasjemuligheter VX SE	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Monteringsmuligheter AX	I dørbredde 500 mm med 3-punkts låssystem, i den låsbare døren In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I kapslingsbredde 400 mm I kapslingshøyde/-bredde 500 mm

Funksjoner

Monteringsmuligheter, AX-plast	In door width 500 mm
Monteringsmuligheter, AX 3-delt	I kapslingsdybde 573 mm
Monteringsmuligheter TS	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
Monteringsmuligheter TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål	I sokkeldybde 500 mm, i forbindelse med innvendige torx M6 og mutter M6
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE TP AX AX-plast Veggskap AX, 3-delt Bredde/dybde: 400 mm
Passer for	Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Pakkeenhet	20 stk.
Nettovekt	3,78 kg
Bruttovekt	4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS montasjestag, for TS, VX SE, TP, AX for innvendige montasjenivået: for B/D: 400 mm, for dørbredde: 500 mm, L: 390 mm

Godkjenninger

Forklaringer

PCF-declaration