



TS 4696.000 - Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.



Funksjoner

Art.nr	TS 4696.000
Produktbeskrivelse	For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data	Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	540 mm
Monteringsmuligheter VX	In enclosure width/depth 600 mm
Montasjemuligheter VX SE	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter AX	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I dørbredde 600 mm, i hengslet dør, i forbindelse med dørhullprofilen
Monteringsmuligheter PC	I skapbredde 600 mm, på det ytre montasjenivået
Monteringsmuligheter IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level

Funksjoner

Monteringsmuligheter AE	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Monteringsmuligheter TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde/-dybde 600 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med sokkelutbyggingsvinkel
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Bredde/dybde: 600 mm
Passer for	Sokkelsystem VX
Pakkeenhet	20 stk.
Nettovekt	5,22 kg
Bruttovekt	5,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS montasjestag, for VX, TS, VX SE, TP, for utvendig montasjenivå: for B/D x 600 mm, L,: 540 mm

Godkjenninger

Forklaringer

PCF-declaration