

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5386.050 PC-skapsystem

Stat: 09.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5386.050 - PC-skapsystem

Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC til tastatur. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.



## Funksjoner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Art.nr             | PC 5386.050  |
| Utførelse          | med dør med vindu, tastaturskuff og apparathyll  |
| Produktbeskrivelse | Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang. |
| Materiale          | Kapsling, dør, bakdør, monteringsfelt, klaffer: Stålplate<br>Håndtak, dekorpaneler: Plast<br>Dørpaneler: Aluminium<br>Vindu: Ettlags sikkerhetsglass   |
| Overflate          | Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk   |
| General colour     | RAL 7035   |
| Farge              | Kapsling, dør, dekorpaneler, klaffer: RAL 7035<br>Håndtak: RAL 7015<br>Monitorfelt, dør-mellomdel: RAL 7015  |

# Funksjoner

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Leveringsomfang                  | Kapsling, dør, bakdør<br>Bunnplater<br>dør med vindu, oppe<br>Tastaturskuff<br>Apparathyll                               |
| Dimensjoner                      | Bredde: 800 mm<br>Høyde: 1.600 mm<br>Dybde: 636 mm   |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55  |
| Kapslingsgrad NEMA               | NEMA 12  |
| Typeklassifisering iht. UL 50E   | Type 1<br>Type 12  |
| Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)  | 480 x 70 x 260 mm  |
| Grunnmateriale                   | Stålplate  |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.   |
| Nettovekt                        | 114 kg   |
| Bruttovekt                       | 115,8 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)          | 448,1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse   | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart                 |
| Tolltariffnummer                 | 94032080   |
| ETIM 9                           | EC002502   |
| ECLASS 8.0                       | 27180501   |
| Produktbeskrivelse               | PC PC enclosure system, WHD: 800x1600x600 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf |

# Godkjenninger

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

# Godkjenninger

---

Sertifikater

Overflate

---

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK