

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.300

Betjeningskapsling med håndtakslister

Stat: 10.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.300 - Betjeningskapsling med håndtakslister

Betjeningskapsling med håndtakslister i moderne design av stålplate, med bæreamutsparing Ø 130 mm som passer til bæreamsystem CP 60 / 120 / 180, valgfri servicetilgang forfra eller bakfra, lett demonterbar frontplate i aluminium for bearbeiding, kapslingsgrad IP 55



Funksjoner

Art.nr	CP 6315.300
Materiale	Skap og dør: Stålplate Håndtakslister: Aluminium Frontplate: Aluminium Avdekningsprofiler: Plast
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Håndtakslist: Natureloksert Frontplate: Natureloksert
Farge	Skap og dør: RAL 7035 Håndtakslist: Natureloksert Frontplate: Natureloksert Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024
Leveringsomfang	Kapslinger med utsparing og forsterking for bæreamtilkobling Ø 130 mm Foran med maks. utsparing, dekket av 3 mm aluminiumsfrontplate som er lett å bearbeide Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats Formet innvendig utbyggingsvinkel med TS profil
Dimensjoner	Bredde: 380 mm Høyde: 380 mm Dybde: 210 mm

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Utførelse	Servicetilgang forfra
Henvisning	Det er mulig å bytte bæreamtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen. Alternativ: Bæreamtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp Låsesystemer for servicetilgang forfra: Låsinnsetser 41 mm, utførelse C, sikkerhetssylinder, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
Grunnmateriale	Aluminium
Henvisning til best.nr.	egnet montasjeplate 5050.453 med forsendelsespose 5050.507
Lås	Utførelse lås: sigdformet lukkenese Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	9.104
Bruttovekt	9.583
EAN	4028177693951
ECLASS 8.0	27180505

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---