

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.611

# CMC III online komforthåndtak VX

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.611 - CMC III online komforthåndtak VX med Master-Key-funksjon for VX, VX IT

Online-komforthåndtak med Master-Key-funksjon



## Funksjoner

Art.nr	IT 7030.611
Produktbeskrivelse	For dørlåsning, overvåking av håndtak og statusindikering. Det kan åpnes direkte ved hjelp av 24 V DC tilførselsspenning eller kobles til CMC III eller IoT-grensesnitt via CMC III adgangskontroll.
Fordeler	Fjernstyring og omfattende funksjoner for automatisk adgangskontroll ved hjelp av tilkobling til CMC III eller IoT Interface, f.eks. aktivering via en ekstra tallkodelås eller transponderleser Optisk LED-statusvisning til håndtaket eller det overordnede CMC III-systemet i racket Individuell styring og fargevalg kan konfigureres via CMC III eller IoT Interface Forberedt for bruk av en profilhalvsylindere 40 mm iht. DIN 18 252
Materiale	Støpt sink Plast
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Komforthåndtak for profilhalvsylinder Tilkoblingskabel RJ12, 2,9 m Håndtaksadapter for VX IT aluminiumsdør med vindu, og VX IT aluminiums-stålplatedør, ventilert (dørhengsel høyre/venstre) Inkl. festemateriell

## Funksjoner

ved DC	0,06 A
Antall deltakere PU compact (maks.)	2
Antall deltakere PU (maks.)	16
Number subscribers per PDU note	Maks. 5 stk. ved energiforsyning med PoE
Dimensjoner	Bredde: 41 mm Høyde: 386 mm Dybde: 42 mm
Passer for	Kapslingstype: VX VX IT
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,02 kg
Bruttovekt	1,039 kg
Tolltariffnummer	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	CMC III Online comforthandle VX, RAL9005

## Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring