

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.140 Komplettsystem CAT 6

Stat: 24.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.140 - Komplettsystem CAT 6 for Network Cable Organizer

Network Cable Organizer komplettsystem revolusjonerer den strukturerte kablingen i alle nettverks-rack fra en dybde på 800 mm. Overflødige kabler, uansett om det er CAT 6 eller LWL, trekkes enkelt tilbake ved hjelp av et fjærtrekk.



Funksjoner

Art.nr	DK 7044.140
Produktbeskrivelse	Moderne nettverks-infrastrukturer er avhengig av optimal ytelse og maksimal mulig fleksibilitet. En komponent her er Network Cable Organizer (NCO). Den robuste 1 HE-montasjerammen er forhåndsutstyrt med 24 kabelkassetter og revolusjonerer den klassiske strukturerte kablingen ved hjelp av 8 ganger så raske montering.
Fordeler	Mindre kabelrot – slik at ingenting hindrer luftsirkulasjonen i nærheten av nettverkssvitsjene Alltid riktig lengde: Overflødige kabler, uansett om det er CAT 6 eller LWL, trekkes enkelt tilbake ved hjelp av et fjærtrekk Hver kabel er testet 100 %, og leveres med respektive måleprotokoll Tilgang på forsiden – derfor også perfekt for ettermontering i racks fra en dybde på 800 mm
Tekniske data	CAT 6 kabel STP 2 x RJ 45-plugg per kabel skjermet RJ 45-plugg med gullbelagte pinner Kabellengde som kan brukes per kassett: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% kobber, 250 MHz
Anvendelsesområder	Kan brukes i alle nettverksrack med dybde på minst 800 mm

Funksjoner

Virkemåte	Feste på fremre og bakre 19"-nivå
Materiale	Montasjerammer: Stålplate Kassetter: Rustfritt stål, plast (POM)
Farge	Montasjerammer: RAL 9005 Kabel: gul
Leveringsomfang	Komplettsystem CAT 6 24 CAT 6 kassetter Montasjesett Inkl. festemateriell
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Dimensjoner	Bredde: 450 mm Høyde: 44 mm Dybde: 600 mm
Driftstemperaturområde	10 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	95 %
Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)	10 %
Pakkeenhet	1 stk.
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177917248
ECLASS 8.0	27189265