


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4697.000 Montasjestag

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4697.000 - Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.



Funksjoner

Art.nr	TS 4697.000
Produktbeskrivelse	For enkelt feste av kabelkanaler, kabelslange-holdere, berøringsbeskyttelses-avdekninger, dørmonteringer, kabeloppsamling og kabelfeste.
Tekniske data	Hulldiameter Ø 4,5 mm i hullraster 25 mm
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	740 mm
Monteringsmuligheter VX	In enclosure width/depth 800 mm
Montasjemuligheter VX SE	In enclosure width/depth 800 mm
Monteringsmuligheter AX	In door width 800 mm, with cam lock
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I dørbredde 800 mm, med eksklusivlås, i forbindelse med dørhullprofilen
Monteringsmuligheter PC	In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter TS	In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
Monteringsmuligheter AE	In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE

Funksjoner

Montasjemuligheter VX sokkel	I sokkelbredde/-dybde 800 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med sokkelutbyggingsvinkel
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE PC AX AE Bredde/dybde: 800 mm
Passer for	Sokkelsystem VX
Pakkeenhet	20 stk.
Nettovekt	7,7 kg
Bruttovekt	7,817 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	29,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS montasjestag, for VX, TS, VX SE, TP, for utvendig montasjenivå: for B/B, D: 800 mm, L: 740 mm

Godkjenninger

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------