

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7828.120 C-profilskinner

Stat: 01.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7828.120 - C-profilskinner for TS, VX SE

For direkte påbygging mellom de vertikale TS, SE skappprofilene. For feste mellom de horisontale TS, SE skappprofilene trengs det i tillegg en ekstra festevinkel C-profil. Med det universalt utformede montasjestykket kan C-profilskinnene valgfritt monteres på det indre eller ytre nivået på TS 8-rammen.

## Funksjoner

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr             | DK 7828.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktbeskrivelse | For direkte påbygging mellom de vertikale TS, SE skappprofilene. For feste mellom de horisontale TS, SE skappprofilene trengs det i tillegg en ekstra festevinkel C-profil. Med det universalt utformede montasjestykket kan C-profilskinnene valgfritt monteres på det indre eller ytre nivået på TS 8-rammen. |
| Materiale          | Stålplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Overflate          | Forsinket                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leveringsomfang    | Inkl. festemateriell                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lengde             | 1 098 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Passer for         | Kapslingstype: TS<br>SE<br>Bredde: = 1.200 mm<br>Dybde: = 1.200 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pakkeenhet         | 4 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nettovekt          | 3,52 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bruttovekt         | 3,72 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tolltariffnummer   | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ETIM 9             | EC000386                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ECLASS 8.0         | 27400501                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeskrivelse | DK C-profilskinner, L: 1098 mm, for BxD: 1200 mm, for TS, SE                                                                                                                                                                                                                                                    |