


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.052 Kabelkanal

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.052 - Kabelkanal for VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med tosidig hengslet, avtakbar kabelavdekning.

Funksjoner

Art.nr	DK 5302.052
Produktbeskrivelse	Kabelkanal for skjult kabelføring. Alltid enkel tilgang til kablene med hengslede kanallokk som kan tas av ved behov. Kanalen er utstyrt med kabelgjennomføringsmuligheter mot siden av kapslingen og gjennom bakveggen på kanalen. For å forenkle kabelføringen kan man feste kabelholdere som leveres med kanalen på kabelfingrene i ønsket dybde. Kabelkanalen kan alternativt skrues fast. For optimal luftføring kombinert med børstesett for VX IT.
Fordeler	Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy Høy pakningstetthet på grunn av HE-relatert kabelføring Kan rekkemonteres rygg mot rygg Kabelkanal kan settes inn som tetteelement mot luftkortslutning inne i kaldgangkonstruksjonen Kabelgjennomføring kan lukkes, kan bestykkes med utbyggingskomponenter i montasjestandard 1 U
Tekniske data	Integrerte 19"-monteringsåpninger (1 HE): 6 stykk
Materiale	Stålplate Kunststoff iht. UL 94-HB
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Kabelkanal 2 avdekninger 14 kabelfingre, 6 HE 10 kabelholdestykker Inkl. festemateriell
Høydeenheter	42 HE
Passer for	Kan ikke kombineres med 19"-profilskiner dynamic, for VX IT

Funksjoner

Henvisning	Ved symmetrisk innvendig utbygging i skaptype VX IT kan den ikke kombineres med 19" dynamiske profilskiner; ved asymmetrisk er innvendig utbygging på en side mulig.
Dimensjoner	Bredde: 109,5 mm Dybde: 314,5 mm Lengde: 1.872 mm
Passer for	Kapslingstype: VX IT Data Rack TX CableNet Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.000 mm = 2.122 mm
Passer for bredde	800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	9,2 kg
Bruttovekt	9,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	Kabelkanal for VX IT, TE, 42 HE, RAL 9005