

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8128.245

# Sidevegg, kan fastskrues, stålplate

Stat: 07.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8128.245 - Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for VX

Sidevegger, kan fastskrues, stålplate, for VX.

## Funksjoner

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Art.nr                           | VX 8128.245  |
| Fordeler                         | Tidsbesparende montering med sideveggholdere som kan klipses på<br>Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer<br>Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp<br>Én-manns montering<br>Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte |
| Materiale                        | Stålplate, 1,5 mm  |
| Overflate                        | Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig   |
| Farge                            | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                  | Inkl. festemateriell   |
| Passer for                       | Kapslingstype: VX<br>Høyde: = 2.200 mm<br>Dybde: = 800 mm  |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55  |
| Typeklassifisering iht. UL 50E   | Type 1<br>Type 12  |
| Grunnmateriale                   | Stålplate  |
| Pakkeenhet                       | 2 stk.   |
| Nettovekt                        | 41,7 kg  |
| Bruttovekt                       | 42,4 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)          | 161,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse   | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart   |
| Tolltariffnummer                 | 94039910   |

## Funksjoner

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| ETIM 9             | EC002524  |
| ECLASS 8.0         | 27182101  |
| Produktbeskrivelse | VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2200x800 mm, sheet steel |

---

## Godkjenninger

---

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer  | PCF-declaration    |

---