

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5386.000 PC-skapsystem

Stat: 11.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5386.000 - PC-skapsystem

Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.

Funksjoner

Art.nr	PC 5386.000
Utførelse	med dør med vindu, tastaturskuff og apparathyll
Produktbeskrivelse	Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.
Materiale	Kapsling, dør, bakdør, monteringsfelt, klaffer: Stålplate Håndtak, dekorpaneler: Plast Dørpaneler: Aluminium Vindu: Ettlags sikkerhetsglass
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Monteringsfelt, klaff: pulverlakkert
Farge	Kapsling, dør, dekorpaneler, klaffer: RAL 7035 Håndtak: lik RAL 9006 Monitorfelt, dør-mellomdel: RAL 7015
Leveringsomfang	Kapsling, dør, bakdør dør med vindu, oppe Tastaturskuff Apparathyll
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 636 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)	480 x 70 x 260 mm
Grunnmateriale	Stålplate

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	123,4 kg
Bruttovekt	126 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	PC PC-skapsystemer, BHD: 800x1600x600 mm, stålplate, dør med vindu, oppe, tastaturkuff, apparathyll

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK