

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5386.000 PC-skapsystem

Stat: 01.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5386.000 - PC-skapsystem

Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.

## Funksjoner

Art.nr	PC 5386.000
Utførelse	med dør med vindu, tastaturskuff og apparathyll
Produktbeskrivelse	Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.
Materiale	Kapsling, dør, bakdør, monteringsfelt, klaffer: Stålplate Håndtak, dekorpaneler: Plast Dørpaneler: Aluminium Vindu: Ettlags sikkerhetsglass
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Monteringsfelt, klaff: pulverlakkert
Farge	Kapsling, dør, dekorpaneler, klaffer: RAL 7035 Håndtak: lik RAL 9006 Monitorfelt, dør-mellomdel: RAL 7015
Leveringsomfang	Kapsling, dør, bakdør dør med vindu, oppe Tastaturskuff Apparathyll
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 636 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)	480 x 70 x 260 mm
Grunnmateriale	Stålplate

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	123,4 kg
Bruttovekt	126 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	PC PC-skapsystemer, BHD: 800x1600x600 mm, stålplate, dør med vindu, oppe, tastaturkuff, apparathyll

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK