

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5844.600 Systemskap VX SE

Stat: 27.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5844.600 - Systemskap VX SE

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Systemkompatibel og kan utvides med VX25-tilbehør. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger, og store skapbredder erstatter små rekkekombinasjoner.



Funksjoner

| | |
|-----------------|--|
| Art.nr | SE 5844.600 |
| Materiale | Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm |
| Overflate | Kapsling, dør og bakdør: dypgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapsling lukket øverst og i siden Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Montasjeplate Bunnplater Avtagbar bakvegg Lås: 3 mm splittlås 2 montasjeskinner 18 x 39 mm Bakvegg, én del |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensjoner | Bredde: 1.200 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 500 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 1.099 mm x 1.896 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Antall dører | 2 |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 184,83 kg |
| Bruttovekt | 195,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 529,43 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX SE system-enkeltskap, BxHxD: 1200x2000x500 mm, stålplate, med montasjeplate, todørs på framside |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Overflate Kapslingsgrad |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration |
