

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8615.000

Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 30.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8615.000 - Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap

Standard i apparatskap: Skaprammer med én frontdør, bakvegg, montasjeplate, takplate, delte bunnplater. Meget godt egnet for en effektiv utbygging av skapet.



Funksjoner

| | |
|-----------------|---|
| Art.nr | VX 8615.000 |
| Materiale | Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skapramme Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Takplate Bakvegg Bunnplater Montasjeplate 2 montasjeskiner 18 x 39 mm Lås: 3 mm splittlås |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 1.200 mm Dybde: 500 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 499 mm x 1.096 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Antall dører | 1 |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 64,11 kg |
| Bruttovekt | 66 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 192,13 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 600x1200x500 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front |

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Sertifikater

Overflate

Forklaringer

Produsenterklæring
Samsvarserklæring
PCF-declaration