

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6321.000

# Betjeningskapsling for bord-TFT til 24"

Stat: 07.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - Betjeningskapsling for bord-TFT til 24"

Integrert VESA 75/100-feste. Effektiv og attraktiv beskyttelse for kommersielle TFT-skjermer opptil 24" i formatene 16:9/16:10. Høy kapslingsgrad IP 65.

## Funksjoner

Art.nr	CP 6321.000
Utførelse	Vindu med ettlags sikkerhetsglass
Produktbeskrivelse	For montering av standard skjermer med skjermdiagonaler inntil 24" i formatene 16:9/16:10
Materiale	Skap og dør: Stålplate Håndtakslister: Aluminium Avdekningsprofiler: Plast Vindu: Ettlags sikkerhetsglass TFT-holder: Stålplate
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Håndtakslister: Natureloksert
Farge	Skap og dør: RAL 7035 Håndtakslister: Natureloksert Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024
Leveringsomfang	Kapslinger med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm Vindu Holder for bord-TFT med feste VESA 75/100 Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden Dør bak, høyrehengslet Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts
Dimensjoner	Bredde: 650 mm Høyde: 450 mm Dybde: 155 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 65
Antall låser	1

# Funksjoner

Henvisning	Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen. Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp Låsinnsetser, kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A, sikkerhetssylinder, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse B
Grunnmateriale	Aluminium
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsats: 3 mm splittlås
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	16,468 kg
Bruttovekt	17,335 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	CP Betjeningskapsling for bord-TFT til 24", BHD: 650 x 450 x 155 mm, stålplate, håndtakslistor av aluminium

# Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---