


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6704.000 CX pultunderdel

Stat: 18.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6704.000 - CX pultunderdel

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



## Funksjoner

Art.nr	CX 6704.000
Utførelse	Underdel
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 2,5 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling oppe åpen Dør hhv. dobbeldør foran, med 3-punkts låsesystem Montasjeplate Bunnplater Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 675 mm Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)	520 mm x 625 mm
Antall dører	1

# Funksjoner

Døråpningsvinkel	130°
IK-kode	IK10
Henvisning	En avslutningsplate er nødvendig for å lukke bunnen av pulten. For montering av et 2-delt pult er det nødvendig med en pultmellomdel og en avslutningsplate for pultmellomdelen. En pultmellomdel og en pultoverdel er nødvendig for å montere en 3-delt pult.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grunnmateriale	Stålplate
Antall låser	1
Utførelse lås	3-punkts låssystem
Låsinnsett	3 mm splittlås
Lås	Utførelse lås: 3-punkts låssystem Antall låser: 1 Låsinnsett: 3 mm splittlås
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	34 kg
Bruttvekt	35,75 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	CX Pult-system, pultunderdel, BxHxD: 600x675x500 mm, stålplate

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring