

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.220 Sensorer

Stat: 03.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.220 - Sensorer for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt

Lekkasjesensoren overvåker gulvet for ledende væsker (lekkasje) ved hjelp av en 15 meter lang sensorkabel.

Funksjoner

| | |
|------------------------|---|
| Art.nr | DK 7010.220 |
| Utførelse | Lekkasjesensor, for skapserier |
| Fordeler | Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet. |
| Anvendelsesområder | Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk. Overvåking av skap, rom og containere innen IT. |
| Virkemåte | Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten, PDU eller IoT-grensesnittet Den 15 m lange sensorkabelen festes på gulvet Hvis sensorkabelen kommer i kontakt med en ledende væske, varsler sensoren lekkasje |
| Materiale | Plast |
| Overflate | Front: glatt Kapsling: Struktur |
| Farge | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Lekkasjesensor Deteksjonskabel, 15 m Montasjeplate Inkl. festemateriell |
| Tilkobling på CAN-bus | Direkte |
| Grensesnitt | 2 x RJ45 CAN-bus |
| Dimensjoner | Bredde: 110 mm Høyde: 30 mm Dybde: 40 mm |
| Driftstemperaturområde | 0 °C...45 °C |

Funksjoner

| | |
|------------------------------------|--|
| Luftfuktighet (ikke kondenserende) | 5...95 % |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,85 kg |
| Bruttovekt | 1,057 kg |
| Tolltariffnummer | 90261029 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| Produktbeskrivelse | DK lekkasjesensor, for skaprekker, tilkobling via CAN-bussgrensesnitt, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |