

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022

CMC III prosesseringsenheter

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - CMC III prosesseringsenheter

CMC III Processing Unit 19" Edition er den sentrale enheten i overvåkingssystemet CMC III. Man kan koble til inntil 32/16 eksterne sensorer / CAN-buss-tilkoblingsenheter. Enhetene kan kobles til datanettverket via Ethernet, konfigureres via Web / USB, alarmer kan sendes via en e-postserver og kobles til nettverksadministrasjonssystemet i en bedrift med SNMP.



Funksjoner

Art.nr	DK 7030.022
Utførelse	Utførelse 19"
Fordeler	Redundant energiforsyning gir høy tilgjengelighet. Kostnadsoptimering takket være optimal romutnyttelse og tilkoblingsteknikk.
Anvendelsesområder	Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Virkemåte	Sentral overvåkingsenhet for CMC III-systemet. Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet Samler måledata og varsler nettverks-management-systemer eller datautstyr ved overskridelse av fritt innstillbare grenseverdier.
Utførelse	Piezo signalgiver for akustisk informasjon Tidsfunksjon med sanntidsur med NTP
Materiale	Plast Aluminiumsprofil, svart eloksert
Overflate	Front: glatt Kapsling: Struktur

Funksjoner

Farge	Skap: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveringsomfang	CMC III prosesseringsenhet Grunnsystem Integrert display Inkl. festemateriell for montering på flater
Grensesnitt bus-system	RJ45 CAN-bus
Alarmrelé-utgang	Klemme inntil 1,5 mm ² (maks. 24 V DC/1 A)
Mobil nettside	For Android- og Windows-telefon
Nettverksgrensesnitt	Ethernet iht. IEEE 802.3 via 10/100BaseT full dupleks 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Aksel-nettverks-kamera med VAPIX® versjon 3
Antall sensorer (maks.)	16
Henvisning	For økt nettverkssikkerhet kan ukrypterte protokoller deaktiveres
LED-indikering (bakside)	Nettverksstatus
LED-indikering (framside)	Status

Funksjoner

Protokoller	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP med SSL HTTP HTTPS med SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS -232
Dimensjoner	Bredde: 450 mm Høyde: 44 mm Dybde: 144 mm
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,2 kg
Bruttovekt	2,452 kg
Tolltariffnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	CMC III prosesseringsenhet 19" Edition

Godkjenninger

Godkjenninger

Cyber Security Certificate
TÜV-testet sikkerhet