

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III online komforthåndtak VX

Stat: 13.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III online komforthåndtak VX med Master-Key-funksjon for VX, VX IT

Online-komforthåndtak med Master-Key-funksjon



Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | IT 7030.611 |
| Produktbeskrivelse | For dørlåsning, overvåking av håndtak og statusindikering. Det kan åpnes direkte ved hjelp av 24 V DC tilførselsspenning eller kobles til CMC III eller IoT-grensesnitt via CMC III adgangskontroll. |
| Fordeler | Fjernstyring og omfattende funksjoner for automatisk adgangskontroll ved hjelp av tilkobling til CMC III eller IoT Interface, f.eks. aktivering via en ekstra tallkodelås eller transponderleser Optisk LED-statusvisning til håndtaket eller det overordnede CMC III-systemet i racket Individuell styring og fargevalg kan konfigureres via CMC III eller IoT Interface Forberedt for bruk av en profilhalvsylindere 40 mm iht. DIN 18 252 |
| Materiale | Støpt sink Plast |
| Farge | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Komforthåndtak for profilhalvsylinder Tilkoblingskabel RJ12, 2,9 m Håndtaksadapter for VX IT aluminiumsdør med vindu, og VX IT aluminiums-stålplatedør, ventilert (dørhengsel høyre/venstre) Inkl. festemateriell |

Funksjoner

| | |
|-------------------------------------|--|
| ved DC | 0,06 A |
| Antall deltakere PU compact (maks.) | 2 |
| Antall deltakere PU (maks.) | 16 |
| Number subscribers per PDU note | Maks. 5 stk. ved energiforsyning med PoE |
| Dimensjoner | Bredde: 41 mm Høyde: 386 mm Dybde: 42 mm |
| Passer for | Kapslingstype: VX VX IT |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 1,02 kg |
| Bruttovekt | 1,039 kg |
| Tolltariffnummer | 83024110 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Produktbeskrivelse | CMC III Online comforthandle VX, RAL9005 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |