

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8886.500

## Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 04.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8886.500 - Rekkeskapsystemer TS 8

Rekkeskapsystemet TS 8 stålplate med sin symmetriske profil i bredde og dybde, gir en betydelig plassbesparing samt enkel innvendig utbygging. Rekkemontering fra alle sider er mulig. I tillegg sørger den integrerte, automatiske potensialutjevningen og den tredoble overflatebehandlingen for optimal sikkerhet.



## Funksjoner

|           |   |
|-----------|---|
| Art.nr    | TS 8886.500   |
| Materiale | Skapramme: Stålplate, 1,5 mm<br>Tak: Stålplate, 1,5 mm<br>Dør: Stålplate, 2,0 mm<br>Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm<br>Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm<br>Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet<br>Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk<br>Montasjeplate og bunnplater: forsinket  |
| Farge     | RAL 7035  |

# Funksjoner

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Leveringsomfang                 | Skapramme<br>Dør(er)<br>På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side<br>Takplate<br>Bakvegg<br>4 løfteører<br>Lås: 3 mm splittlås<br>Bunnplater<br>Montasjeplate<br>2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm<br>2 montasjestag montert i skapdybden |
| Dimensjoner                     | Bredde: 800 mm<br>Høyde: 1.800 mm<br>Dybde: 600 mm  |
| Mål montasjeplate (B x H)       | 699 mm x 1.696 mm   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55   |
| Kapslingsgrad NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Typeklassifisering iht. UL 50E  | Type 1<br>Type 12   |
| IK-kode                         | IK09  |
| Antall dører                    | 1   |
| 2 supportstrips in depth        | Ja  |
| Grunnmateriale                  | Stålplate   |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.  |
| Nettovekt                       | 114,285 kg  |
| Bruttovekt                      | 120,3 kg  |
| Tolltariffnummer                | 94032080  |
| ETIM 9                          | EC000261  |
| ECLASS 8.0                      | 27180101  |
| Produktbeskrivelse              | TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x1800x600 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran   |

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Sertifikater

Overflate

---

Forklaringer

Produsenterklæring  
Samsvarserklæring  
Samsvarserklæring UK