

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.102

Nettverksskap TX CableNet

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.102 - Nettverksskap TX CableNet med ventilerte dører

Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.



Funksjoner

Art.nr	TX 7888.102
Utførelse	1. generasjon ventilert uten sidevegger
Fordeler	Nytt takplatekonsept: full utnyttelse av dybden til kabling og mulig integrering av en viftemodul Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet Installasjon av aktive og passive nettverkskomponenter er mulig takket være ventilerte dører Valgfri dørhengsling Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale	Tak: Stålplate, 1,5 mm Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 1,2 mm 19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm

Funksjoner

Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Hus med ventilert dør foran og bakdør bak Skapramme med dører og takplate Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak Stålplatedør foran, ventilert, 130°-hengsler Stålplatedør bak, ventilert, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E IPPC-palett
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter	42 HE
Nivåavstand (ved levering)	645 mm
Utførelse	uten sidevegger
Design doors	ventilert
Belastning	5000 N
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	78 kg
Bruttovekt	88 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
