


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.120

Nettverksskap TX CableNet

Stat: 27.10.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.120 - Nettverksskap TX CableNet med ventilerte dører

Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.



Funksjoner

Art.nr	TX 7888.120
Utførelse	1. generasjon ventilert med sidevegger
Fordeler	Nytt takplatekonsept: full utnyttelse av dybden til kabling og mulig integrering av en viftemodul Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet Installasjon av aktive og passive nettverkskomponenter er mulig takket være ventilerte dører Valgfri dørhengsling Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale	Tak: Stålplate, 1,5 mm Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 1,2 mm 19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm

Funksjoner

Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Hus med ventilert dør foran og bakdør bak Skapramme med dører og takplate Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak Stålplatedør foran, ventilert, 130°-hengsler Stålplatedør bak, ventilert, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E IPPC-palett
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.200 mm
Høydeenheter	47 HE
Høydeenheter	47 HE
Nivåavstand (ved levering)	645 mm
Utførelse	med sidevegger
Design doors	ventilert
Belastning	5000 N
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	138.7
Bruttovekt	146
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177963412
E-Number Sweden	E7238495
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

Funksjoner

ECLASS 8.0

27180207

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK