

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

Nettverksskap TX CableNet

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - Nettverksskap TX CableNet med ventilerte dører

Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.



Funksjoner

Art.nr	TX 7888.731
Utførelse	2. generasjon sammenleggbar ventilert med sidevegger
Produktbeskrivelse	Optimal IT-rackløsning for plassering på trange steder, lav takhøyde eller i rom som er vanskelig tilgjengelige. Ingen effekttap takket være ubenyttede høydeenheter i installasjoner med bare små elektriske komponenter.
Fordeler	Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på begge sider over hele skapets dybde og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul. Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse Sidevegger skrudd for rask tilgang 19" profilskiner, justerbar i bredde og dybde, samt mulighet for asymmetrisk montert innredning Mulighet for demontering Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning

Funksjoner

Materiale	Tak: Stålplate, 1,5 mm Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 1,2 mm 19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Hus med ventilert dør foran og bakdør bak Skapramme, demonterbar, med 19" profilskinner, foran og bak Sidevegger Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på begge sider over hele skapets dybde og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul.
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter	42 HE
Nivåavstand (ved levering)	645 mm
19"-feste	sammenleggbar
Utførelse	med sidevegger
Design doors	ventilert
Design av bakdøren	Stålplatedør, én del, ventilert
Design av inngangsdøren	Stålplatedør, én del, ventilert Ventilert flate i platedel ca. 78 %
Belastning	5000 N
Belastning (statisk)	500 kg
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	125 kg
Bruttovekt	135 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	TX CableNet, med ventilert dør, med takplate, sidevegger, 19" profilskiner, demonterbar kapsling, BxHxD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring