

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.022

**Sokkelhjørneprofil med
sokkelpaneler, foran og bak, 200
mm**

Stat: 12.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.022 - Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 200 mm for VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.

Funksjoner

Art.nr	VX 8620.022
Produktbeskrivelse	Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
Materiale	Sokkelhjørneprofil: Stålplate Sokkelpanel foran/bak: Stålplate Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	4 sokkelhjørneprofiler, 200 mm høye 4 hjørneavdekninger 1 rekkeavdekning 1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm 2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye Inkl. festemateriell
Henvisning	Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Dimensjoner	Høyde: 200 mm
Passer for	Kapslingstype: VX Bredde: = 600 mm
Vekt/VE	6,84 kg
Pakkeenhet	2 stk.

Funksjoner

Nettovekt	6,64 kg
Bruttovekt	6,88 kg
Tolltariffnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 200 mm, for B: 600 mm, stålplate

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------