



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.486 Funksjonsromdeler

Stat: 15.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.486 - Funksjonsromdeler for VX

For horisontalt skille av funksjonsrom.

## Funksjoner

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Art.nr                         | SV 9683.486  |
| Utførelse                      | Med ventilasjonsåpning   |
| Produktbeskrivelse             | For horisontalt skille av funksjonsrom. Utgjør sammen med sideveggene en forminndeling iht. form 1 til 4. Festet skjer på funksjonsrom-sideveggen eller på skappprofilen. De integrerte utsparingene med forhåndspreget utsparingsmulighet brukes til vertikal gjennomføring av styreledninger eller kabelkanaler samt for gjennomføring av fordelingssamleskinner eller montasjesett. |
| Materiale                      | Stålplate, 1,5 mm  |
| Overflate                      | Forsinket  |
| Leveringsomfang                | Inkl. festemateriell   |
| Montasjetips                   | For påbygging av funksjonsrom som innvendig forminndeling må man bruke funksjonsrom-sidevegger.  |
| Dimensjoner                    | Bredde: 711 mm<br>Dybde: 580 mm  |
| Passer for                     | Bredde: = 800 mm<br>Dybde: = 600 mm  |
| Pakkeenhet                     | 2 stk.   |
| Nettovekt                      | 6,68 kg  |
| Bruttovekt                     | 7,6 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 29,3 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart   |
| Tolltariffnummer               | 94039910   |
| ETIM 9                         | EC002525   |
| ECLASS 8.0                     | 27400613   |

# Funksjoner

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Produktbeskrivelse | SV Compartment divider, WD: 711x580 mm, for VX (WD: 800x600 mm) |
|--------------------|---|

# Godkjenninger

---

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Godkjenninger | Lloyds Register of Shipping |
|---------------|-----------------------------|

---

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Forklaringer | Samsvarserklæring UK |
|--------------|----------------------|