

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9774.510

## CS Toptec

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9774.510 - CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.



## Funksjoner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Art.nr             | CS 9774.510   |
| Utførelse          | Uten utsparing  |
| Produktbeskrivelse | Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering. |
| Materiale          | Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)<br>Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3<br>Regntak: Aluminium  |
| Overflate          | Pulverlakkert<br>UV-bestendig ren polyester   |
| Farge              | RAL 7035  |

# Funksjoner

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Leveringsomfang                  | Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer<br>Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027<br>Sidevegger venstre og høyre<br>Bakvegg<br>Regntak<br>Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak |
| Dimensjoner                      | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 1.800 mm<br>Dybde: 600 mm  |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55   |
| Kapslingsgrad NEMA               | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| IK-kode                          | IK10  |
| Henvisning                       | Alle flate deler doblet og jordnet (yttervegg på innervegg)<br>CS Toptec er grunnlaget for prosjektløsninger utendørs. Du kan be om disse under bestillingsnumrene: For enkeltoppstillinger: 9774.099, for rekkemontering: 9774.005   |
| Grunnmateriale                   | Aluminium   |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.  |
| Nettovekt                        | 86 kg   |
| Bruttovekt                       | 88 kg   |
| Tolltariffnummer                 | 94032080  |
| ETIM 9                           | EC000261  |
| ECLASS 8.0                       | 27180101  |
| Produktbeskrivelse               | CS TopTec Enclosure WHD: 600x1800x600 mm closed   |

# Godkjenninger

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring