

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.750

## Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.750 - Rekkeskapsystemer TS 8 EMC-skap

De store apparatskapene i TS 8-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal TS 8-skapet i en utførelse som er sertifisert av VDE med høy HF-demping.

## Funksjoner

Art.nr	TS 8806.750
Produktbeskrivelse	De store apparatskapene i TS 8-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal TS 8-skapet i en utførelse som er sertifisert av VDE med høy HF-demping.
Produktendring	Belegget på stålplaten ble endret fra aluminiumszink til sinkmagnesiumbelegg. Fordelene er forbedret formbarhet, optimal korrosjonsstabilitet og et ensartet utseende.
Materiale	Skapramme: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm Tak: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm Dør: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skapramme: blank Dør, bakvegg og tak: Lakkert utvendig og uten lakk innvendig Bunnplate: forsinket Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035

# Funksjoner

Leveringsomfang	Skapramme Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Bakvegg Takplate Bunnplater Montasjeplate 4 løfteører Lås: 3 mm splittlås 2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm 2 montasjestag montert i skapdybden
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Henvisning	Ved rekkemonterte skap behøves EMC-rekkepakningen
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	121,8 kg
Bruttovekt	126,8 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x600 mm, stålplate, EMC utførelse, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran

# Godkjenninger

Godkjenninger	DNV-GL UL + C-UL (listed)
---------------	------------------------------

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Produsenterklæring  
Samsvarserklæring  
Samsvarserklæring UK