

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.500

Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 25.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.500 - Rekkeskapsystemer TS 8

Rekkeskapsystemet TS 8 stålplate med sin symmetriske profil i bredde og dybde, gir en betydelig plassbesparing samt enkel innvendig utbygging. Rekkemontering fra alle sider er mulig. I tillegg sørger den integrerte, automatiske potensialutjevningen og den tredoble overflatebehandlingen for optimal sikkerhet.



Funksjoner

| | |
|-----------|---|
| Art.nr | TS 8808.500 |
| Materiale | Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Leveringsomfang | Skapramme Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Takplate Bakvegg 4 løfteører Lås: 3 mm splittlås Bunnplater Montasjeplate 2 TS montasjeskiner 18 x 38 mm 2 montasjestag montert i skapdybden |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-kode | IK09 |
| Antall dører | 1 |
| 2 supportstrips in depth | Ja |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 130,15 kg |
| Bruttovekt | 137 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x800 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran |

Godkjenninger

Godkjenninger

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Sertifikater

Overflate

Forklaringer

Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK