

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9302.000

## Ex-skap

Stat: 25.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9302.000 - Ex-skap Rustfritt stål, tom kapsling med fastskrudd lokk

Ex-skap med fastskrudd deksel, rustfritt stål



## Funksjoner

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Art.nr                          | KEL 9302.000  |
| Utførelse                       | Ex-skap   |
| Anvendelsesområder              | Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF<br>Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+80 °C<br>De angitte temperatuorene kan bli begrenset av de innebygde apparatene<br>Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb) |
| Materiale                       | Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)<br>Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), silikontetting skummet helt rundt   |
| Overflate                       | Kapsling: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm  |
| Leveringsomfang                 | Skap<br>Lokk  |
| Dimensjoner                     | Bredde: 300 mm<br>Høyde: 150 mm<br>Dybde: 80 mm   |
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | Ja  |

## Funksjoner

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U    | Ja  |
| Grunnmateriale                   | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)  |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 66   |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.  |
| Nettovekt                        | 1,94 kg   |
| Bruttovekt                       | 2 kg  |
| Tolltariffnummer                 | 94032080  |
| ETIM 9                           | EC002503  |
| ECLASS 8.0                       | 27180502  |
| Produktbeskrivelse               | KE Ex-skap, BHD: 300x150x80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, tom kapsling med fastskrudd lokk |

## Godkjenninger

|               |  |
|---------------|--|
| Godkjenninger | ATEX<br>ATEX QA<br>CQC-CCC<br>IECEX<br>IECEX QAR |
| Forklaringer  | Attestation of Conformity                        |